

## Folyamatadapter higiénikus csőszerelevényekhez


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33713

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Az alternatív termék használata megköveteli egy új érzékelő használatát Aseptoflex Vario külső menettel



- 1 Aseptoflex-csavarmenet  
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 FCM 

## Felhasználási terület

|               |       |    |
|---------------|-------|----|
| Nyomásállóság | [bar] | 25 |
|---------------|-------|----|

## Tesztek / engedélyek

|                                            |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biztonsági tudnivalók | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mechanikai adatok

|                                                              |     |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Súly                                                         | [g] | 349,5                              |
| Anyagok                                                      |     | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)  |
| Szenzor csatlakozás                                          |     | Aseptoflex                         |
| Folyamatcsatlakozás                                          |     | Csőszerelevény DN50 (2") DIN 11851 |
| Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz |     | 0,4 / 4                            |
| Higiéniai osztály DIN 11866 szerint                          |     | H4                                 |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|