

Varivent folyamatadapter


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33722

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Az alternatív termék használata megköveteli egy új érzékelő használatát Aseptoflex Vario külső menettel



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	25
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	475,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex	
Folyamatcsatlakozás	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------