


Folyamatadapter SMS csőszerelevényekhez

ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33731

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Az alternatív termék használata megköveteli egy új érzékelő használatát Aseptoflex Vario külső menettel

- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 FCM 

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 40

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g] 167,5

Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Szenzor csatlakozás Aseptoflex

Folyamatcsatlakozás SMS csőszerelevény DN40 (1,5")

Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz 0,4 / 4

Higiéniai osztály DIN 11866 szerint H4

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db