


## Folyamatadapter SMS csőszelvényekhez

ADAPT IFM-SMS DN65 (2.5)

## Kifutó termék



- 1 Aseptoflex-csavarmenet  
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 

## Felhasználási terület

|               |       |    |
|---------------|-------|----|
| Nyomásállóság | [bar] | 25 |
|---------------|-------|----|

## Tesztek / engedélyek

|                                            |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
| Biztonsági tudnivalók                      | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.                |

## Mechanikai adatok

|                                                              |                                   |       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Súly                                                         | [g]                               | 413,6 |
| Anyagok                                                      | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |       |
| Szenzor csatlakozás                                          | Aseptoflex                        |       |
| Folyamatcsatlakozás                                          | SMS csőszelvény DN65 (2,5")       |       |
| Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | 0,4 / 4                           |       |
| Higiéniai osztály DIN 11866 szerint                          | H4                                |       |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|