

Folyamatadapter - karimás lemez


ADAPT IFM-DRD D=65

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33242

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Az alternatív termék használata megköveteli egy új érzékelő használatát Aseptoflex Vario külső menettel



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 FCM 

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 25

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre
vonatkozó irányelvekAz esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és
azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását
minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g] 626,5

Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)

Szenzor csatlakozás Aseptoflex

Folyamatcsatlakozás DRD-Flansch Ø 65 mm

Közeggel érintkező részek
felületi karakterisztikája Ra /
Rz 0,4 / 4Higiéniai osztály DIN 11866
szerint H4

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db