


Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT IFM-BREWERY D=48

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	10
---------------	-------	----

Mechanikai adatok

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex
Folyamatcsatlakozás	karima
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------