


Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT IFM-SUEDMO DN25

Kifutó termék



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

EC 1935/2004 

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	16
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	144,8
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex	
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------