


Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

Felhasználási terület

Beszерelés	O-gyűrűvel
Nyomásállóság [bar]	16

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Szerelés módja	O-gyűrűvel
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN25
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------