


Szerelőadapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 Aseptoflex-csavarmenet
2 Aseptoflex tömítő szegély

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 25

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex
Folyamatcsatlakozás	karima DN40 (1,5")
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------