


Folyamatadapter higiénikus csőszelvényekhez

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario
2 tömítő felület

EC 1935/2004 

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	25
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	346
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4	
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario	
Folyamatcsatlakozás	Csőszelvény DN50 (2") DIN 11851	
Tömítés	tömítőgyűrű	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123
	tömítőgyűrű: 1, PEEK, FDA megfelelés, E30124

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------