


Varivent folyamatadapter

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 szivárgási furat
3 tömítő felület



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Felhasználási terület

Kivitel	telítettségi furattal
Nyomásállóság [bar]	25

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	462
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Tömítés	tömítőgyűrű
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054
--------------------	---

E33229



Varivent folyamatadapter

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Tartozékok (választható)

o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelőség, E30123

tömítőgyűrű: 1, PEEK, FDA megfelelőség, E30124

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db