




T-elem

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
2 tömítő felület

EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar]

25

Megjegyzés a
nyomásállósághoz

szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre
vonatkozó irányelvekAz esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és
azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását
minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]

305,5

Közeggel érintkező anyagok

rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,8 / Rz 4

Szenzor csatlakozás

G 1 Aseptoflex Vario

Folyamatcsatlakozás

Behegesztett adapter Ø 29 mm

Tömítés

tömítőgyűrű

Tartozékok

Szállított tételek

o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelőség, E30054

Tartozékok (választható)

o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelőség, E30123

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db