


T-elem

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 tömítő felület

EC 1935/2004 

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	25
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez	

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.	
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	273,5
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4	
Szenzor csatlakozás	G 1 Aseptoflex Vario	
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 19 mm	
Tömítés	tömítőgyűrű	

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054	
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------