




Folyamatadapter csőszerelevény DIN 11864

ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B



1 szivárgási furat



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Felhasználási terület

Kivitel	ISO csövekhez (B sorozat)
Nyomásállóság [bar]	40

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	142
Szerelés módja	ISO csövekhez (B sorozat)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	csavaros csőkötés DN33,7 DIN 11864-1-A-BS
Tömítés	tömítőgyűrű
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123
	tömítőgyűrű: 1, PEEK, FDA megfelelés, E30124

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------