




- 1 o-gyűrű 38 x 2 (FKM) FDA-konform
- 2 o-gyűrű 36 x 3 (EPDM) FDA-konform
- 3 tömítő felület
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 **Felhasználási terület**

Nyomásállóság	[bar]	16
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.



Univerzális folyamatadapter

ADAPT UNI RD52

Mechanikai adatok	
Súly [g]	364,5
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	univerzális folyamatadapter Rd 52
Tömítés	tömítőgyűrű
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4
Tartozékok	
Szállított tételek	o-gyűrű: 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054
	o-gyűrű: 38 x 2, FKM
	o-gyűrű: 36 x 3, EPDM, FDA megfelelés
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123
	tömítőgyűrű, PEEK, FDA megfelelés, E30124
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db