


Univerzális folyamatadapter

ADAPT UNI RD52



- 1 o-gyűrű 30x2 FKM
- 2 szivárgási furat
- 3 tömítő felület O-gyűrűhöz 24x2
- 4 o-gyűrű 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Kivitel

tartozékok, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52),
PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Nyomásállóság

[bar]

16

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre
vonatkozó irányelvek

Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és
azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.

E33349



Univerzális folyamatadapter

ADAPT UNI RD52

Biztonsági tudnivalók

A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	390,1
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4
Szenzor csatlakozás	G 1 Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	univerzális folyamatadapter Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Tömítés	tömítőgyűrű
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054
	o-gyűrű: 30 x 2, FKM
	o-gyűrű: 36 x 3, EPDM, FDA megfelelés
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123
	tömítőgyűrű, PEEK, FDA megfelelés, E30124

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------