


## Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

HYGIENIC THERMOWELL L=050

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 Aseptoflex-csavarmenet



EC 1935/2004 EHEDG Tested



## Felhasználási terület

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kivitel             | TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz Ø 10 mm                         |
| Alkalmazás          | higiéniai rendszerek                                            |
| Ajánlott anyagok    | viszkózus közegek és szilárd részecskéket tartalmazó folyadékok |
| Nyomásállóság [bar] | 25                                                              |

## Mérési / beállítási tartomány

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Szondarúd hossza L [mm] | 45 |
|-------------------------|----|

## Mechanikai adatok

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Súly [g]                                                     | 173,5                             |
| Anyagok                                                      | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
| Szenzor csatlakozás                                          | G 1/2 Ø 10 mm                     |
| Folyamatcsatlakozás                                          | Aseptoflex                        |
| Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz | < 0,6 / -                         |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|