


Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=250



Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 250 mm	
Nyomásállóság [bar]	100	
Megjegyzés a nyomásállósághoz	< 250 °C	

Mechanikai adatok

Súly [g]	172,2	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)	
Szenzor csatlakozás	G 1/2 Ø 6 mm	
Folyamatcsatlakozás	G 1/2	
Beépítési hossz EL [mm]	224	
Furatmélység BL [mm]	250	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db	
--------------------	------	--