


Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250



Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 250 mm	
Nyomásállóság [bar]		100
Megjegyzés a nyomásállósághoz		< 250 °C

Mechanikai adatok

Súly [g]		136,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szenzor csatlakozás		Ø 6 mm
Folyamatcsatlakozás		G 1/2
Beépítési hossz EL [mm]		233
Furatmélység BL [mm]		245

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------