

Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50



Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 50 mm	
Nyomásállóság [bar]		100
Megjegyzés a nyomásállósághoz		< 250 °C

Mechanikai adatok

Súly [g]		84,9
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szenzor csatlakozás		G 1/4 Ø 6 mm
Folyamatcsatlakozás		G 1/4
Beépítési hossz EL [mm]		27
Furatmélység BL [mm]		54

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------