


E37220



Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=150



Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 150 mm
Nyomásállóság [bar]	400

Pontosság / eltérés

Max.maximális megengedett áramlási sebesség	[m/s]	25
--	-------	----

Mechanikai adatok

Súly	[g]	247,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás		1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő
Folyamatcsatlakozás		1/2" NPT
Beépítési hossz EL	[mm]	125
Furatmélység BL	[mm]	152,4

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------