




Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300



Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 350 mm
Nyomásállóság [bar]	400

Pontosság / eltérés

Max.maximális megengedett áramlási sebesség [m/s]	6
---	---

Mechanikai adatok

Súly [g]	461,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	1/2" NPS Ø 6 mm G1/2-os és 1/2" NPT menethez megfelelő
Folyamatcsatlakozás	1/2" NPT
Beépítési hossz EL [mm]	277
Furatmélység BL [mm]	304,8

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------