




Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20



EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 83 mm
Nyomásállóság [bar]	16

Mechanikai adatok

Súly [g]	101,2
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Meghúzási nyomaték [Nm]	20
Szenzor csatlakozás	G 3/8 belső menet Ø 3 mm
Folyamatcsatlakozás	G 1/2
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	< 0,4 / -
Beépítési hossz EL [mm]	20
Furatmélység BL [mm]	83

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------