


Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



EC 1935/2004 FDA

Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 83 mm
Nyomásállóság [bar]	25

Mechanikai adatok

Súly [g]	70
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás	G 3/8 belső menet Ø 3 mm
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	< 0,4 / -
Beépítési hossz EL [mm]	38
Furatmélység BL [mm]	83

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------