


Védőcső hőmérsékletszenzorokhoz

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 rögzítő gyűrű
2 hollandi anya G 1 1/4
3 o-gyűrű

Felhasználási terület

Kivitel	TS / TT hőmérsékletszenzorokhoz EL = 83 mm
Nyomásállóság [bar]	16

Mechanikai adatok

Súly [g]	868
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L)
Szenzor csatlakozás	G 3/8 belső menet Ø 3 mm
Folyamatcsatlakozás	Ingold Ø 25 mm
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	< 0,4 / -
Beépítési hossz EL [mm]	25
Furatmélység BL [mm]	83

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------