




Folyamatadapter kis térfogatáram mennyiségekhez

FLOW ADAPT



Felhasználási terület

Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Beszerelés	G1/8 belső meneten keresztül, minden szerelési helyzet; (SA5)
Közeghőmérséklet [°C]	0...80
Nyomásállóság [bar]	100

Mérési / beállítási tartomány

Átfolyási tartomány [ml/min]	2...150
------------------------------	---------

Mechanikai adatok

Súly [g]	212,7
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	M12 x 1
Folyamatcsatlakozás	G 1/8

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítések: 1, U-seal
Tartozékok (választható)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Megjegyzések

Megjegyzések	Csak relatív üzemmódban lévő áramlásérzékelővel együtt használható.
Csomagolási egység	1 db