




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050MSS0002E05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC070
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 43
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgarézt, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

**Csatlakozókábel dugaljjal**

ADOGH050MSS0002E05

Elektromos csatlakozásKábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 5,7 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

**Csatlakozás**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér