



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSN0002A05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: ENC10A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Alkalmazás	Ex zóna 1
------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
-----------------------------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Biztonsági besorolás

Maximális belső kapacitás [nF]	0,152
--------------------------------	-------

Maximális belső induktivitás [μH]	1,2
-----------------------------------	-----

Mechanikai adatok

Méretek [mm]	27 x 15 x 39
--------------	--------------

Anyagok	TPU
---------	-----

Test kiöntő anyaga	TPU
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	Csatlakozó aljzat robbanásveszélyes területen (ATEX) történő használata esetén a kábelezésre különleges követelmények vonatkoznak. A telepítési előírások követelményeit a felhasználónak saját felelősségére teljes mértékben be kell tartania.
--------------	---

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050MSN0002A05

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC, kék, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér