


Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

Adapter SI0/G1/4/MS



Felhasználási terület

Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	30

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	60,6
Méreték [mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés	M18 x 1,5
Anyagok	bronz (2.0401)
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4
Beépítési mélység [mm]	13,5; (mérőelektród SID, SFD, TN)

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítések: 1, AFM
--------------------	-------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	30 bárnál nagyobb nyomású alkalmazásoknál használjon megfelelő nagynyomású adaptert.
Csomagolási egység	1 db