


Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

Adapter SI1/G1/4/VA



CRN

Felhasználási terület	
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	100
Tesztek / engedélyek	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Mechanikai adatok	
Súly [g]	60,6
Méreték [mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés	M18 x 1,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4
Beépítési mélység [mm]	13,5; (mérőelektród SID, SFD, TN)
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítések: 1, AFM
Megjegyzések	
Megjegyzések	30 barnál nagyobb nyomású alkalmazásoknál használjon megfelelő nagynyomású adaptert. Ivóvízes alkalmazások esetén a mellékelt tömítéseket cserélje le az alkalmazáshoz megfelelő tömítésekre.
Csomagolási egység	1 db