


Folyamatadapter kis térfogatáram mennyiségekhez

FLOW ADAPT SI TI

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Kivitel	áramlásszenzorokhoz és áramlásellenőrző műszerekhez \$mit_Adapter_singular
Beszerelés	G1/8 belső meneten keresztül, minden szerelési helyzet
Közeghőmérséklet [°C]	0...80; (Hőmérsékletgrádiens: 1 K/min)
Nyomásállóság [bar]	30

Mérési / beállítási tartomány

Átfolyási tartomány [ml/min]	2...100
------------------------------	---------

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	92,8
Méreték [mm]	M12 x 1
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	titánium (3.7235)

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------