




Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT /SI/9/ /G3/4



Felhasználási terület

Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	100

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	88,4
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 külső menet
Beépítési mélység [mm]	21; (mérőelektród SID, SFD, TN)

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítések: 1, AFM
--------------------	-------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	30 bárnál nagyobb nyomású alkalmazásoknál használjon megfelelő nagynyomású adaptert.
Csomagolási egység	1 db