


T-elem

T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4



Felhasználási terület

Kivitel		folyamatcsatlakozású érzékelőkhöz és adapterekhez M26x1,5
Átfolyási tartomány	[l/min]	0...20
Alkalmazás		Ipari alkalmazásokhoz
Közeg		folyadékok és gázok
Nyomásállóság	[bar]	30

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek		Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók		A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	757,5
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szenzor csatlakozás		M26 x 1,5
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó R 3/4

Tartozékok

Tartozékok (választható)		Adapter: 1 x M18 x 1,5, áramlásérzékelők közvetlen csatlakoztatásához, E40104
--------------------------	--	---

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------