




T-elem

T-PIECE R1-M26X1.5-R1



Felhasználási terület

Kivitel	folyamatcsatlakozású érzékelőkhöz és adapterekhez M26x1,5
Átfolyási tartomány [l/min]	0...40
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	30

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	1265
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szenzor csatlakozás	M26 x 1,5
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó R 1

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, áramlásérzékelők közvetlen csatlakoztatásához, E40104
--------------------------	---

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------