


Clamp szerelvény folyamatérzékelőkhöz

CLAMP ADAPTER R1/2



Reg31

Felhasználási terület

Kivitel	áramlásérzékelőkhöz Ø 10 mm
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Beszereles	Szorítócsavarozás
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	300

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------------	----------

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	80
Anyagok	rozsdamentes acél
Szenzor csatlakozás	Ø 10 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó R 1/2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------