




Csőszakasz sűrített levegős áramlásmérőhöz

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Kivitel sűrített levegős áramlásmérőkhöz SD9

Nyomásállóság [bar] 16

Mechanikai adatok

Anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); FKM; alumínium eloxált

Folyamatcsatlakozás R 1 1/2

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db