




Folyamatadapter kis térfogatáram mennyiségekhez

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC



Felhasználási terület

Kivitel		áramlásérzékelőkhöz SID, SF5
Átfolyási tartomány	[l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); gyári beállítás vízre)
Alkalmazás		Ipari alkalmazásokhoz
Közeg		folyadékok és gázok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...60
Nyomásállóság	[bar]	6

Mechanikai adatok

Súly	[g]	404,5
Anyagok		PVC
Szenzor csatlakozás		M18 x 1,5
Folyamatcsatlakozás		G 1/4

Tartozékok

Szállított tételek	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	Tömítések: 1, U-seal

Megjegyzések

Megjegyzések	Csak relatív üzemmódban lévő áramlásérzékelővel együtt használható.
Csomagolási egység	1 db