




Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT SD G1



CRN

Felhasználási terület		
Kivitel	sűrített levegős áramlásmérőkhöz SD	
Közeghőmérséklet	[°C]	-20...85
Nyomásállóság	50 bar	5 MPa
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.	
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	111,7
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet	
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 20 mm	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	