


Betanítógomb áramlásérzékelőkhöz

SC TEACH BUTTON PS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Kivitel

PNP-kimenetű SC áramlásérzékelőkhöz

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz]

47...63

Üzemi feszültség toleranciája [%]

15

Üzemi feszültség [V]

< 24 AC/DC; (SELV/PELV szerint)

Környezeti körülmények

Védettség

IP 40

Mechanikai adatok

Súly [g]

233

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4305 / 303); PA; PMMA

Megjegyzések

Megjegyzés

Kifutó termék

Csomagolási egység

1 db

E40211




Betanítógomb áramlásérzékelőkhöz

SC TEACH BUTTON PS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,9 m, PUR

Csatlakozás



n.c. = nem használt
Érszínek :
BN = barna
BU = kék