


# Betanítógomb áramlásérzékelőkhöz

SC TEACH BUTTON OR

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Felhasználási terület

Kivitel

relé kimenettel rendelkező SC áramlásérzékelőkhöz

## Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz]

47...63

Üzemi feszültség toleranciája [%]

15

Üzemi feszültség [V]

&lt; 24 AC/DC; (SELV/PELV szerint)

## Környezeti körülmények

Védettség

IP 40

## Mechanikai adatok

Súly [g]

225,5

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4305 / 303); PA; PMMA

## Megjegyzések

Megjegyzés

Kifutó termék

Csomagolási egység

1 db

# E40212




## Betanítógomb áramlásérzékelőkhöz

SC TEACH BUTTON OR

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,9 m, PUR

### Csatlakozás



BN =

BU =

Érszínek :

barna

kék