




Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT SI/G1/4/VA



1 o-gyűrű

Felhasználási terület

Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	300

Mechanikai adatok

Súly [g]	58,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4
Beépítési mélység [mm]	13,5; (mérőelektrod SID, SFD, TN)

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1, FKM
--------------------	-----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------