


Szerelőadapter áramlásérzékelőkhöz

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

Felhasználási terület

Kivitel	áramlásérzékelőkhöz Typ SM2, SM9
Beszерelés	SM2 SM9
Nyomásállóság [bar]	16

Mechanikai adatok

Súly [g]	2255,5
Szerelés módja	Adapter; (forgatható)
Anyagok	karima: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Adapter: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); o-gyűrű: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Szenzor csatlakozás	G 2

E40240



Szerelőadapter áramlásérzékelőkhöz

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Folyamatcsatlakozás	karima DN50 a DIN 2642 / EN 1092-1 szabvány 2. típusa szerint
Tartozékok	
Szállított tételek	O-gyűrű: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	2 db