


E40250



Szabályozó szelep

ADJUSTMENT VALVE G1/2"

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Nyomásállóság [bar] 10

Mechanikai adatok

Súly [g]	225,5
Anyagok	sárgaréz nikkelezett; EPDM
Szenzor csatlakozás	G 1/2
Folyamatcsatlakozás	G 1/2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------




Szabályozó szelep

ADJUSTMENT VALVE G1/2"

Diagrammok és grafikonok

Nyomásveszteség



①	1,5	2	2,5	3	k _{vs}
k _v	0,21	0,35	0,71	0,89	1,25

dP Nyomásveszteség

Q átfolyási mennyiség

1: nyitás mértéke az óramutató járásával ellentétes fordulatok száma a "zárt" pozíciótól kezdve

k_v = áramlási együtthatók_{vs}
= k_v teljesen nyitva