


Szabályozó szelep

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	10
---------------	-------	----

Mechanikai adatok

Súly	[g]	367,5
Anyagok		sárgaréz nikkelezett; EPDM
Szenzor csatlakozás		G 3/4
Folyamatcsatlakozás		G 3/4

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------




Szabályozó szelep

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

Diagrammok és grafikonok

Nyomásveszteség



①	1/4	1/2	1	1 1/2	2	3	k _{vs}
k _v	0,14	0,25	0,52	0,97	1,36	2,08	2,97

dP Nyomásveszteség

Q átfolyási mennyiség

1: nyitás mértéke az óramutató járásával ellentétes fordulatok száma a "zárt" pozíciótól kezdve

k_v = áramlási együttható

k_{vs}
= k_v teljesen nyitva