


Szerelőadapter áramlásérzékelőkhöz

ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676



Felhasználási terület

Kivitel	áramlásérzékelőkhöz Typ SM8
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz; higiéniai rendszerek
Közeg	folyadékok
Nyomásállóság [bar]	16

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	834,5
Anyagok	Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Szenzor csatlakozás	G 1
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Tartozékok

Szállított tételek	tömítőgyűrűk: 2
--------------------	-----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	2 db
--------------------	------