


Szerelőadapter áramlásérzékelőkhöz

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



Felhasználási terület

Kivitel	áramlásérzékelőkhöz Typ SM2, SM9
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	16

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	1040
Anyagok	Adapter: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: FKM 47,22 x 3,53 mm
Szenzor csatlakozás	G 2
Folyamatcsatlakozás	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Tartozékok

Szállított tételek	O-gyűrű: 2
--------------------	------------

E40254



Szerelőadapter áramlásérzékelőkhöz

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676

Megjegyzések

Csomagolási egység	2 db
--------------------	------