


Vágógyűrű csavarozás

COMPRESSION FITTING G1/2



Felhasználási terület

Beszерelés	Vágógyűrű csavarozás
Nyomásállóság [bar]	50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	100,8
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: FKM
Szenzor csatlakozás	Ø 8 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2

Tartozékok

Szállított tételek	tömítőgyűrű
--------------------	-------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------