




Vágógyűrű csavarozás

COMPRESSION FITTING G1/4



Felhasználási terület

Beszerezés	Vágógyűrű csavarozás
Nyomásállóság [bar]	50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	50
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); tömítőgyűrű: FKM
Szenzor csatlakozás	Ø 8 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4

Tartozékok

Szállított tételek	tömítőgyűrű
--------------------	-------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------