


Vágógyűrű csavarozás

COMPRESSION FITTING 1/2 NPT



CRN

Felhasználási terület		
Beszерelés		Vágógyűrű csavarozás
Nyomásállóság	[bar]	50
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz)	[bar]	50
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek		Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók		A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	80
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás		Ø 8 mm
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó 1/2" NPT
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db