


Vágógyűrű csavarozás

COMPRESSION FITTING R1/2



Felhasználási terület

Beszereles	Vágógyűrű csavarozás
Nyomásállóság [bar]	50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	79,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	Ø 8 mm
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó R 1/2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------